



Galéria•gyak.Hu webáruház

Cyrrus Bt

Bazsa galériaígy - 180x200

101.000 Forint

180 x 200 cm-es fekvőletű (matracmentés), 2 személyes, ígyícsos, masszív, felnőtt galériaígy. **Ágyíccsal, láttával, leesősgíttlával.** (Az ír nem tartalmaz matracot.)

[Részletes terméskismerteték a Bazsa felnőtt galériaígyakról](#)

További mérések:

A galériaígy alatti magasság: **150 cm**, teljes magassága: 195 cm (dupla-soros korlással: 205 cm).

A termék kálsá mérései: kb. 210x189 cm. A látt kb. 22 cm-re nylik ki a galéria alapterületnek sá-kjábá.

Rendelés előtt kőrkék feltőllenél ellenőrizze, hogy a **galériaígy állsszerelésre is van-e elegendő hely** az adott területen! > [Szerelési mérések, helyszákságlét](#)

A fentiekől eltőrá, **egyedi mérében** vagy kivitelben is kőrhethő! Igőny esetőn [Árlapunk egyszerű kitőttővel](#) kőrhethő egyedi írrajírlatot.

Anyaga (ígyszerkezet, leesősgíttlő őő látt): **borovifenyő**, mőszírő-tott, asztalos minőőőő faanyagő; ígyícs: **lucfenyő**.

A galériaígy őő a látt **csapolással + csavarozással** kőőőő.

Kivitel: **Natő** (csiszolt, kezeletlen) vagy **fekvőletkezelt** (vőlaszthatő őőő).

Figyelem! Az ígyícsot minden esetben natő, kezeletlen kivitelben hagyjuk a matrac optimális

szellőztetésnek biztosítása érdekében!

Követően felületkezelés:

- **Víz-vezetés** vastagfalú-**festékkel** (oldalsó-mentes, [2. kategóriájú szőnyeg](#) szerinti szőnyeg);

- **Fehér fedőfestékkel** (oldalsó-mentes, fedő fehér szőnyeg);

- **Lakkozás** víz-vezetés, oldalsó-mentes lakkal.

Levegő-gátolás:

- **Szimla soros** lépcsőkorlát. Magassága a fekvőfelület (ágy) tetejéig: kb. 40 cm.

- Gyermekek számára vagy vékonyabb típusú (kb. 8-12 cm vastagságú) matrac használata esetén ajánlott: **dupla-soros** lévegő-gátolás (opcionálisan vízlevezető). Magassága a fekvőfelület (ágy) tetejéig: kb. 50 cm. Dupla-soros korlát esetén a galériaágy teljes magassága kb. 205 cm.

A lámpa teljesen szerelhető a hosszanti **jobb vagy bal oldalra** egyaránt.

A galériaágy masszív, tartós szerkezettel, saját lábakon áll, de falhoz rögzítéssel további stabilitása.

Hözhozzárulás esetén a termék kedvező áron csomagunk által tartás, szakszerű helyezni **Árúszerszereléssel is rendelhető**, melyet javasolunk igénybe venni (ennek okairól honlapunkon, [itt találja részletesebb információit](#)). Általunk tartás **Árúszerszerelés** - ha másképp nem kéri - a galériaágyat falhoz is rögzítjük a nagyobb oldalirányú stabilitás érdekében.

Lámpa szerelt ártás esetén a galériaágy megfelelő csatlakozási segétséggel (javasolt: elektromos csavarbehajtás) hálózatra is csatlakoztatható. Árúszerszerelési útmutatót mellékelünk. A hálózatra tartás **Árúszerszerelés** részletesen feltölteni honlapunkon, [itt olvashat bővebb információit](#).

Árúszerszereléshez szükséges: **2-3 fő**.

A termék rendeltése: készszemélyes (magasított) felállítás.